

# EPP

# BUZO LAMINADO MICROPOROSO BLANCO

# CleanCarrier®

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Buzo laminado desechable
Marca:	CLEANCARRIER
Origen:	China
Material:	Polipropileno de 50grs, laminado con polietileno
Color:	Blanco
Tallas:	M, L, XL, XXL
Presentación:	Envase individual / 50 piezas por master



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Buzo Polipropileno microporoso y anti estático. Excelente barrera de protección contra partículas secas, incluyendo asbesto y polvo de plomo. Recomendado su uso en el área industrial, farmacéutica, cosmética.		
Libre de látex:	Sí	Estéril:	No
Tamaño:	Segun talla		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque		
Almacenamiento:	En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar		

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Resistente:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Adaptable:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>
Hipoalergénico:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Respirable:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Impermeable:	Sí: <input type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>

Buzo tela no tejida de polipropileno laminado mas poliestileno  
Elasticado en puños, tobillos y capucha.  
Repelente al agua, libre de latex, respirable y antiestatico

## PROPIEDADES FÍSICAS

Embalaje: 1 buzo en bolsa plastica etiquetada  
Caja máster con 50 piezas


TABLA DE MEDIDAS

TALLA	S	M	L	XL	XXL
A: Contorno de pecho	122 - 126	126 - 130	130 - 134	134 - 138	138 - 142
B: Largo total	149	150	151	152	153

### ¿Cómo debes medirme?

A) Contorno de pecho: Posiciona la huincha 1 centimetro debajo de la axila, bien firme y nivelada hasta el otro extremo de la axila y obtendras la mitad del diametro total del contorno de pecho.

B) Largo total: Posiciona la huincha al centro de la espalda y estira la huincha hasta el final de la costura.



## CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485 - 2015
- Latex Free Certificate
- CE